



Hoja de sierra circular expert for Stainless Steel, Ø hoja D: 355mm



Datos de pedido

Número de pedido	583900 355
GTIN	3165140839983
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para el **mecanizado de acero fino**. Dientes de sierra de **Cermet** con dureza especialmente elevada y resistencia al desgaste. No adecuado para acero de alta aleación. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento neutro. Para sierras tronadoras y para ingletes.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø de perforación	25,4 mm
Ø	355 mm

Cantidad de dientes	90
Anchura de corte B	2,5 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular