



Hoja de sierra circular expert for Steel, Ø hoja D: 355mm



Datos de pedido

Número de pedido	583910 355
GTIN	3165140737753
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para **mecanizado de acero**. El anclaje especial de los dientes MD en la hoja de base evita la rotura de los dientes. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal (con bisel), ángulo de desprendimiento neutro. Para sierras tronadoras y para ingletes.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø	355 mm
Ø de perforación	25,4 mm
Cantidad de dientes	80

Anchura de corte B	2,6 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular