



Hoja de sierra circular expert for MultiMaterial, Ø hoja D: 254mm



Datos de pedido

Número de pedido	583930 254
GTIN	3165140650106
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para cortar **diferentes materiales** como placas laminadas, epoxi, madera y metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento negativo. Para sierras circulares de mesa, sierras tronadoras y para ingletes, serrado de paneles.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø	254 mm
Ø de perforación	30 mm
Cantidad de dientes	80

Anchura de corte B	2,4 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular