

HOLEX®
Muela abrasiva a láminas Speed + ZA plano, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40

Datos de pedido

Número de pedido	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Clase de artículo	52X

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Descripción de la forma	plano
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s

