

**Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR1235****Datos de pedido**

Número de pedido	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de batería Bosch

- **Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha / izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par de varios pasos para un atornillado preciso.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.**
- **Softgrip.**

Excelente relación de rendimiento y peso con un par de giro de hasta 20 Nm para el atornillado potente con un peso reducido y una longitud de cabeza mínima de 163 mm.

Larga durabilidad gracias a **un motor EC sin escobillas.**

Suministro:

Incluye cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Gama de sujeción del mandril	0 - 10 mm
Vibraciones máximas según EN	<1,9 m/s ²
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 400 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo blando	15 Nm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1750 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Capacidad de la batería	3 Ah
Quality Dress	GSR 12V-35
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Empleo típico	Strong
Peso	0,8 kg
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Par de giro máximo duro	30 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	12V
USP2	Motor sin escobillas, en L-Boxx

Accesorios

Cargador de batería Tipo GAL1240	073866 GAL1240
	073855 B12

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B12 V
