



Llave de vaso triangular, para tornillos: M5



Datos de pedido

Número de pedido	623505 M5
GTIN	4020772044367
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 100 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 8,3 mm

Ø de mango: 12 mm

Descripción técnica

para tornillos	M5
Ø de mango	12 mm
Longitud del mango	100 mm
Altura de la cabeza medida interior F	8,3 mm
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso