



## Llave de vaso triangular, para tornillos: M8



### Datos de pedido

Número de pedido	623505 M8
GTIN	4020772044381
Clase de artículo	63Q

### Descripción

**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

Longitud del mango: 125 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 12,05 mm

Ø de mango: 16 mm

### Descripción técnica

para tornillos	M8
Ø de mango	16 mm
Altura de la cabeza medida interior F	12,05 mm
Longitud del mango	125 mm
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso