

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	STJCR/L 1212M11
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	12 mm
Tamaño del mango	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500