

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SVACR/L 1616M11
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	150 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC 1103
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Anchura de función L ₄	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Hoja de datos

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200