



## Termómetro infrarrojo, Tipo: T1



### Datos de pedido

Número de pedido	474012 T1
GTIN	4029547011689
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Medición rápida, sin contacto, incluso a distancias.

- **Indicación: Valores mín./máx.**
- **Control de valor límite con alarma óptica y acústica.**
- **Pequeño y manejable con pantalla iluminada.**
- **Medición rápida: 2 medición(es).**

#### Suministro:

Incluye certificado de prueba y 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

#### Partes opcionales:

Funda de protección n.º 474029.

### Descripción técnica

Margen de error (0,1 a 400 °C)	$\pm 1,5$ o $\pm 1,5$ % del valor de medición °C
Peso	200 g
Óptica	10 : 1
Grado de emisión ajustable	0,1 - 1

## Hoja de datos

Anchura	38 mm
Capacidad de medición	-30 - 400 °C
Altura	190 mm
Límite de error (de -30 a 0 °C)	±2 o ±2 % del valor de medición °C
Resolución infrarrojos	0,1 °C
Longitud	75 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I5
Tipo de producto	Termómetro

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/474012-T1>