

**Atornillador de impacto acodado de aire comprimido compacto, Tipo: 7727****Datos de pedido**

Número de pedido	079200 7727
GTIN	015451761165
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Atornillador de impacto acodado compacto y de alta potencia con carcasa de aluminio. Tipo de construcción muy plana. Control monomanual y un **mecanismo de percusión duradero de un martillo**.

Intervalo de par: 26 - 250 Nm

Ø máximo de tornillo (8,8-12.9): M20

Velocidad de giro máxima: 8510 min⁻¹

Portaherramientas perfil de accionamiento: Cuadrado

Portaherramientas dimensiones: 3/8 pul

Demanda de aire máxima: 687 l/min

Descripción técnica

Portaherramientas dimensiones	3/8 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Quality Dress	7727
Demanda de aire máxima	687 l/min
Peso	1,12 kg
Vibraciones máximas según EN	10,3 m/s ²
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm

Intervalo de par	26 - 250 Nm
Longitud	240 mm
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Velocidad de giro máxima	8510 min ⁻¹
Nivel sonoro de funcionamiento	93 dB(A)
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador