



Perno de asiento forma A Acero fino, Ø D: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370041 12
GTIN	2050001877772
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.

Ø exterior d_{n6} : 12 mm

Longitud 1: 15 mm

Longitud collar L_2 : 12 mm

Rosca M: M4

Descripción técnica

Longitud 1	15 mm
Ø exterior D	12 mm
Rosca M	M4
Longitud collar L_2	12 mm
Ø exterior d_{n6}	12 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

