



Perno de asiento forma C Acero plano, Ø D: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370042 50
GTIN	2050001883513
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 50 mm

Longitud 1: 50 mm

Longitud collar L_2 : 50 mm

Rosca M: M6

Descripción técnica

Longitud 1	50 mm
Ø exterior D	50 mm
Rosca M	M6
Longitud collar L_2	50 mm
Ø exterior d_{n6}	50 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos

