



## Perno de asiento forma D Acero plano, Ø D: 10 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	370046 10
GTIN	2050001880994
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

Acero templado y rectificado.

#### Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior  $d_{n6}$ : 7 mm

Longitud 1: 7 mm

Longitud collar  $L_2$ : 10 mm

Rosca M: M 3

### Descripción técnica

Longitud collar $L_2$	10 mm
Ø exterior D	10 mm
Longitud 1	7 mm
Rosca M	M 3
Ø exterior $d_{n6}$	7 mm