



Perno de asiento forma D Acero fino plano, Ø D: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370047 12
GTIN	2050001887290
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 8 mm

Longitud 1: 8 mm

Longitud collar L_2 : 12 mm

Rosca M: M 4

Descripción técnica

Ø exterior D	12 mm
Longitud collar L_2	12 mm
Rosca M	M 4
Longitud 1	8 mm
Ø exterior d_{n6}	8 mm