



Perno de asiento forma D Acero fino plano, Ø D: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370047 20
GTIN	2050001887436
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 14 mm

Longitud 1: 14 mm

Longitud collar L_2 : 20 mm

Rosca M: M 5

Descripción técnica

Longitud 1	14 mm
Rosca M	M 5
Ø exterior D	20 mm
Longitud collar L_2	20 mm
Ø exterior d_{n6}	14 mm