



Apoyo pendular plano, rosca exterior, Rosca M: M10



Datos de pedido

Número de pedido	370055 M10
GTIN	2050001873576
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de acero para rodamientos de bolas.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud collar L ₂	10 mm
Longitud 1	18 mm
Ø exterior D ₁	10,5 mm
Rosca M	M10

Ø exterior D	20 mm
capacidad de carga máxima (estática)	25 kN
Tipo de producto	Ins. pendular