

**Apoyo pendular estriado, rosca exterior, Rosca M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	370057 M8
GTIN	2050001878755
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de metal duro.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud 1	13 mm
Ø exterior D	13 mm
Rosca M	M8
Ø exterior D ₁	7,2 mm

Longitud collar L ₂	8 mm
capacidad de carga máxima (estática)	10 kN
Tipo de producto	Ins. pendular