



## Apoyo pendular estriado, rosca interior, Rosca M: M4



### Datos de pedido

Número de pedido	370059 M4
GTIN	2050001877215
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de acero para rodamientos de bolas.

Con rosca interior.

#### Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

#### Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

### Descripción técnica

Rosca M	M4
Longitud collar L <sub>2</sub>	4,4 mm
Ø exterior D	18 mm
Longitud 1	17 mm

Ø exterior D <sub>1</sub>	10,5 mm
capacidad de carga máxima (estática)	25 kN
Tipo de producto	Ins. pendular