



Apoyo pendular estriado, rosca interior, Rosca M: M5



Datos de pedido

Número de pedido	370059 M5
GTIN	2050001888273
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Bola de acero para rodamientos de bolas.

Con rosca interior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud collar L ₂	6,3 mm
Ø exterior D	28 mm
Rosca M	M5
Ø exterior D ₁	20 mm

Longitud 1	25 mm
capacidad de carga máxima (estática)	90 kN
Tipo de producto	Ins. pendular