



Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 2,5



Datos de pedido

Número de pedido	729530 2,5
GTIN	4049002095931
Clase de artículo	73T

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce. Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital (ajuste en mm y en pulgadas). Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste con función de advertencia. Se puede acceder a la función de ajuste. Se puede utilizar posicionador Rennsteig y MIL.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados con geometría de engarce análoga a MIL.

Suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.

Descripción técnica

Longitud total	175 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 2,5 mm ²
Quality Dress	DigiCrimp
Bloqueo forzado existente	sí

Indicación digital	sí
Tipo de producto	Alicate de engarce