

STABILA **Nivel de burbuja telescópico 80T, Longitud: 630 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467425 630
GTIN	4005069188795
Clase de artículo	46M

Descripción**Ejecución:**

Sistema telescópico de alta calidad para la prolongación de la superficie de medición; el nivel de burbuja se puede extender de manera flexible a la longitud necesaria. Canto de trazado en toda la longitud; medición y trazado en una sola operación, incluso en estado extendido. Escala métrica impresa para la determinación de medidas interiores y libres. Sistema LOCK para la fijación de la longitud ajusta; impide un desajuste imprevisto del nivel de burbuja.

Límite de error en posición normal: 0,5 mm/m

Longitud máxima: 1050 mm

Límite de error en estado extendido: 1 mm/m

Descripción técnica

Longitud	630 mm
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Longitud máxima	1050 mm
Límite de error en estado extendido	1 mm/m
Tipo de producto	Nivel de burbuja