


**Elemento Weldon rígido, para Ø nominal d: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335740 6
GTIN	4045197801340
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

Soporte cilíndrico templado y rectificado con **acoplamiento de cambio rápido**. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.

Dos superficies de arrastre decaladas en 180° y 10 mm.

**Ventaja:**

- **Solución económica.**
- **Ejecución estable y esbelta.**
- **Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.**

**Aplicación:**

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

**Descripción técnica**

Gama de sujeción d	6 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Ø exterior D	14 mm
Longitud de voladizo A	37,5 mm
Longitud total L	49 mm
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

