

Garant

Rodador con asidero para recipientes Euro normalizados, Tipo: TNB1



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 918558 TNB1 |
| GTIN | 4045197801746 |
| Clase de artículo | 91T |

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado. Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Idóneo para:

Recipiente Euro normalizado n.º 963378, 963379, 963380 de cada tam. NB10 – NB80.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Peso | 9,6 kg |
| Profundidad | 400 mm |
| Capacidad de carga máxima | 250 kg |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Material rodillos | Cubierta de poliuretano que no deja marca |
| Ø rueda | 125 mm |
| Altura | 910 mm |
| Anchura | 790 mm |
| Altura marco de apoyo | 180 mm |
| Tipo de producto | Rodador con asidero |

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/918558-TNB1>