

Garant**Rodador con asidero para recipientes Euro normalizados, Tipo: TNB1****Datos de pedido**

Número de pedido	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado. Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Idóneo para :

Recipiente Euro normalizado n.º 963378, 963379, 963380 de cada tam. NB10 – NB80.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Altura: 910 mm

Anchura: 790 mm

Profundidad: 400 mm

Altura marco de apoyo: 180 mm

Ø rueda: 125 mm

Capacidad de carga máxima: 250 kg

Descripción técnica

Peso	9,6 kg
Profundidad	400 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Material rodillos	Cubierta de poliuretano que no deja marca
Ø rueda	125 mm
Altura	910 mm
Anchura	790 mm
Altura marco de apoyo	180 mm
Tipo de producto	Rodador con asidero

Accesorios

Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB20	963379 NB20
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB31	963380 NB31
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB80	963380 NB80
Recipiente Euro normalizado rojo Tipo NB42	963378 NB42
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB14	963379 NB14
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB14	963380 NB14
Recipiente Euro normalizado rojo Tipo NB20	963378 NB20
Recipiente Euro normalizado rojo Tipo NB70	963378 NB70
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB15	963380 NB15
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB55	963380 NB55
Recipiente Euro normalizado rojo Tipo NB14	963378 NB14
Recipiente Euro normalizado rojo Tipo NB10	963378 NB10
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB33	963380 NB33
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB42	963379 NB42
Recipiente Euro normalizado gris Tipo NB42	963380 NB42
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB10	963379 NB10

Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB20	963380 NB20
Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB34	963380 NB34
Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB24	963380 NB24
Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB70	963380 NB70
Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB10	963380 NB10
Recipiente Euro normalizado azul Tipo NB70	963379 NB70
Recipiente Euronormalizado gris Tipo NB50	963380 NB50