



Verificador de tensión, Tipo: 750-1



Datos de pedido

Número de pedido	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y forma del mango ergonómica con anillo antideslizante para el trabajo seguro sin riesgo de resbalamiento. **Pantalla claramente organizada de 360°** con cable óptico.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de tensión, continuidad y polaridad. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. LR3, protección para las puntas de prueba y suplementos de puntas de medición.

Descripción técnica

Comprobación de continuidad	acústico / LED hasta 500 kΩ
Intervalo de indicación CA	12 - 690 V
Clase de protección IP	IP 64
Comprobación de sentido del campo giratorio	100 – 690 V
Intervalo de indicación CC	12 - 690 V
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Calibración	I1
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------