

Garant**Alicates de corte lateral para plásticos acodados 45°, KW, Longitud total: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725550 150
GTIN	4045197815668
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 45°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 45°
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de apertura	sí

para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	no
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Resorte para alicate de corte lateral para plástico Tipo 135/160	725510 135/160
--	----------------