

### Aparato de contracción ISG-3410, Tipo: WK



## Datos de pedido

Número de pedido	354300 WK
GTIN	2050001920010
Clase de artículo	35B

## Descripción

#### **Ejecución:**

Desarrollo de la contracción completamente automático. Refrigeración por agua integrada. Función de soplado para el secado óptimo. Pantalla gráfica. Longitud de herramienta máxima contraíble 400 mm.

### **Aplicación:**

- · Refrigeración independiente del contorno en solo 20 segundos.
- · Para la contracción y dilatación para mangos de MD y HSS.
- · Intervalo de contracción Ø 3 32 mm.

#### **Suministro:**

4 discos Ø 3 − 32 mm. 1 par de guantes de protección. 1 litro de concentrado de refrigerante.

#### Nota

Alojamientos base para herramientas disponibles a petición.

## Descripción técnica

Anchura	800 mm
Conexión	400V / 16A / 50Hz

Profundidad	1720 mm
Altura	560 mm
Potencia	11 kW
Aire comprimido	4 bar
Capacidad depósito	50
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de contracción

# **Accesorios**

Par de guantes protectores frente a altas temperaturas TempDex 710 Talla de guante 11	094630 11
Par de guantes protectores frente a altas temperaturas TempDex 710 Talla de guante 9	094630 9