



## Broca para hormigón de metal duro "CYL-3", Ø de broca: 5 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	786005 5
GTIN	3165140186704
Clase de artículo	76K

### Descripción

#### Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

**Broca percutora y rotativa** con plaquita de corte de metal duro resistente.

#### Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 50 mm

Longitud total: 85 mm

Ø de mango: 5 mm

### Descripción técnica

Longitud de espiral	50 mm
Longitud total	85 mm
Ø de broca	5 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango	5 mm
Material de corte	MD
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de cincel