



Broca de meta duro de aplicación múltiple "CYL-9" largo, Ø de broca: 10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	787065 10
GTIN	3165140044929
Clase de artículo	76K

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 200 mm

Longitud total: 250 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Longitud total	250 mm
Ø de broca	10 mm
Longitud de espiral	200 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Mango	Mango cilíndrico

Tipo de producto

Broca de aplicación múltiple