

**Broca de percusión de metal duro "5" SDS-plus, Ø × longitud total: 6X165mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789005 6X165
GTIN	3165140027755
Clase de artículo	76K

Descripción**Ejecución:**

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descripción técnica

Ø	6 mm
Número de filos Z	2
Longitud total	165 mm
Longitud de espiral	100 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel