

**Broca de percusión de metal duro "5" SDS-plus, Ø × longitud total: 8X215mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789005 8X215
GTIN	3165140027823
Clase de artículo	76K

**Descripción****Ejecución:**

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

**Aplicación:**

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

**Nota:**

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

**Descripción técnica**

Longitud de espiral	150 mm
Número de filos Z	2
Longitud total	215 mm
Ø	8 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel