



## Broca de percusión de metal duro "5" SDS-plus, Ø × longitud total: 12X465mm



### Datos de pedido

Número de pedido	789005 12X465
GTIN	3165140028387
Clase de artículo	76K

### Descripción

#### Ejecución:

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

#### Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

### Descripción técnica

Longitud de espiral	400 mm
Número de filos Z	2
Longitud total	465 mm
Ø	12 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel