



Broca de percusión de metal duro "5" SDS-plus, Ø × longitud total: 14X265mm



Datos de pedido

Número de pedido	789005 14X265
GTIN	3165140027946
Clase de artículo	76K

Descripción

Ejecución:

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descripción técnica

Longitud total	265 mm
Longitud de espiral	200 mm
Número de filos Z	2
Ø	14 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel