



## Broca de percusión de metal duro "5" SDS-plus, Ø × longitud total: 16X615mm



### Datos de pedido

Número de pedido	789005 16X615
GTIN	3165140028059
Clase de artículo	76K

### Descripción

#### Ejecución:

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

#### Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

### Descripción técnica

Longitud total	615 mm
Longitud de espiral	550 mm
Número de filos Z	2
Ø	16 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel