

**HOLEX****Abanico lijador (A), Grano 80, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 15X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554200 15X15
GTIN	4045197803276
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.  
Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**.

**Aplicación:**

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

**Descripción técnica**

Ø de mango	3 mm
Velocidad de giro máxima	35000 min <sup>-1</sup>
N.º revoluciones recomend.	24000 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	15 mm
Tamaño de grano	80
Anchura de cabeza	15 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Abanico lijador

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		