



Boca escalonada para insertos de agarre móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361347 125
GTIN	4250364402729
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

Idóneo para:

Titanio 2 n.º 361302.

Nota:

Sujeción de piezas brutas solamente en piezas de trabajo paralelas. Insertos de agarre n.º 361238 – 361250.

Descripción técnica

Longitud l_1	40 mm
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Anchura de bocas b	124,4 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
Longitud de mordazas l	70 mm
Altura h_1	20 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

