

HOLEX**Abanico lijador Mat. no tej. / tela, basto, Ø del cabezal x ancho de cabezal:
60X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554910 60X50
GTIN	4045197803757
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

Combinándolo con telas abrasivas **umenta el efecto abrasivo** del material no tejido. Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

Ø del cabezal	60 mm
N.º revoluciones recomend.	5000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	50 mm
Ø de mango	6 mm
Velocidad de giro máxima	9000 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	100 / 80

Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		