



## Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1, Longitud de cinta: 3m



### Datos de pedido

Número de pedido	462090 3
GTIN	4007368112235
Clase de artículo	46M

### Descripción

#### Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

### Descripción técnica

Carcasa longitud	58 mm
Longitud de cinta	3 m
Anchura de cinta	13 mm
Carcasa anchura	26 mm
Carcasa altura	57 mm
Norma	EG I
Calibración	G1

Tipo de producto

Cinta métrica

---

**Servicios**

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m

026240 5