

**Garant**
**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 124/180mm**

**Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 274036 124/180 |
| GTIN              | 4062406204525  |
| Clase de artículo | 21U            |

**Descripción**
**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

|   |           |
|---|-----------|
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 18 mm     |
| $\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$     | 124 mm    |
| $\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$     | 180 mm    |
| Tipo de boca                                  | izquierda |
| Llave del sistema                             | sí        |
| Ancho de tronzado $w$                         | 3 mm      |

Tipo de producto

Soporte para plaquitas