

Garant**Soporte para plaquitas convexo Heavy-Duty-Plus para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 144/200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274086 144/200
GTIN	4062406204723
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	100 mm
\varnothing mínimo 1.ª escotadura D_1	144 mm
\varnothing máximo 1.ª escotadura D_2	200 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	8 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

