

**Garant****Soporte para plaquitas convexo Heavy-Duty-Plus para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 234/350mm****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 274086 234/350 |
| GTIN              | 4062406204747  |
| Clase de artículo | 21U            |

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274006.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Descripción técnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$ | 100 mm                 |
| $\varnothing$ máximo 1.ª escotadura $D_2$      | 350 mm                 |
| $\varnothing$ mínimo 1.ª escotadura $D_1$      | 234 mm                 |
| Tipo de boca                                   | izquierda              |
| Llave del sistema                              | sí                     |
| Ancho de tronzado w                            | 8 mm                   |
| Tipo de producto                               | Soporte para plaquitas |

