

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm, Tipo: 3550-180ES****Datos de pedido**

Número de pedido	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta neumática con potencia generada de 1050 W y una velocidad máxima de **18 000 rpm**.

Ø de pinzas portapiezas 6 mm. Versión larga con cuello delgado.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	1560 l/min
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Potencia generada	1050 W
Peso	1,4 kg
Longitud	365 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta

