



Taladro-atornillador de batería con portabrocas intercambiable, Tipo: GSR1235FCS



Datos de pedido

Número de pedido	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch

- **Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha / izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par de varios pasos para un atornillado preciso.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.**
- **Softgrip.**

Trabajo preciso también en puntos de difícil acceso gracias a un tamaño compacto **con soporte para puntas o adaptador excéntrico o de esquina** intercambiable. Trabajo flexible gracias al sistema de cambio con cuatro adaptadores **FlexiClick** diferentes. Manejo cómodo: Los adaptadores permanecen sencillamente en el aparato para ajustar las 16 posiciones diferentes.

Suministro:

Sin batería, sin cargador (Cordless Concept), incluye adaptador excéntrico, portabrocas, adaptador de taladro angular, soporte para punta.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm
Vibraciones máximas según EN	<1,9 m/s ²
Gama de sujeción del mandril	0 - 10 mm
Peso	0,8 kg
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 460 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Par de giro máximo blando	20 Nm
Par de giro máximo duro	35 Nm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1300 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Construcción del motor	Motor de 2 polos
Quality Dress	GSR 12V-35 FC
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Con portabrocas intercambiable, 12 V
USP2	Con indicador de carga de la batería, sin batería, en L-Boxx

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V

073855 B12

