



Sistema marcador de sobremesa mini 120/100 Station Touch, Tipo: STATION



Datos de pedido

Número de pedido	085756 STATION
GTIN	
Clase de artículo	04F

Descripción

Ejecución:

Sistema marcador de sobremesa con:

- **Pantalla táctil capacitiva**
- **Balancín para el cambio rápido de componentes**
- **Accionamiento electromagnético**
- **Iluminación LED conectable para el área de marcación**
- **Cable electrónico conducido por cadena de arrastre**
- **Puntero láser para la simulación del proceso de marcación**
- **30 fuerzas de impacto ajustables**
- **Software integrado**

Descripción técnica

Profundidad de marcación máxima	5 mm
Altura de letra	1 - 99,9 mm
Quality Dress	mini 120/100 STATION
Interfaz	Puerto USB

Interfaz	Ethernet
Altura máxima del campo de marcación	100 mm
Anchura máxima del campo de marcación	120 mm
Caracteres	Signo de puntuación
Caracteres	0-9
Caracteres	Aa-Zz
Tipo de letra	Letra media
Suministro de energía	alimentado en la red
Tensión nominal	230 V
Tipo de producto	Marcador de aguja

Accesorios

Chapa de sujeción magnética para FlyMarker® mini Tipo 120/45	085758 120/45
Solenoide de impacto extragrueso Tipo 120/45	085779 120/45
Bastidor de columna para el funcionamiento / uso fijo Tipo MINI	085783 MINI
Creación de logotipo desde archivo Tipo LOGO	085785 LOGO
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 110 grados	085790 110
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 60 grados	085790 60
Aguja trazadora para FlyMarker® Ángulo de la punta de la aguja trazadora 90 grados	085790 90