

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores Juego de 3 piezas, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

**3 micrómetros para exteriores 420500 tam. 0-25.**

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Ø de varilla	6,35 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Paso de husillo	1/50 mm
Límite de error	2 µm
Modelo superficie de medición	refrentadas con metal duro
Ø de tambor de medición	18 mm

Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022000 3X25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022010 3X25

### Accesorios

Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420500 0-25
--	-------------