

**Garant****Nivel de burbuja con imán conmutable, juego de 3 piezas, Longitud: 400mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	461711 400
GTIN	4062406206659
Clase de artículo	41H

## Descripción

### Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado estable. **Superficie de medición plana y prismática.** El **imán conmutable** actúa en superficies planas y, p. ej., **también en tubos**. Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. **Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.**

### Suministro:

**3 niveles de burbuja** n.º 467010.

## Descripción técnica

Número niveles de burbuja horizontales	1
Orificio de agarre	no
Longitud	400 mm
Número niveles de burbuja verticales	1
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Imán	conectable
Tipo de producto	Nivel de burbuja

## Accesorios

Nivel de burbujacon imán conmutable Longitud 400 mm

467010 400