

Garant**Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614600 8
GTIN	4062406219680
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive – el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **HT-Drive**.

Drive. Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	8 mm
altura máxima de boca h1	5 mm
Longitud llave L	145 mm
Altura máxima del anillo h ₂ máx.	7 mm

Posición anillo	10 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
exento de chispas	no
Anillo acodado profundamente	sí
Tipo de producto	Llave