

**Garant****Llave combinada, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613600 24
GTIN	4062406220105
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Nota:**

**HT-Drive:** el perfil especialmente exacto.

**Ventaja:**

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**Descripción técnica**

Ancho de llave	24 mm
altura máxima de boca h <sub>1</sub>	12 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	280 mm
Altura máxima del anillo h <sub>2 máx.</sub>	16 mm

Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave