

Garant**Llave combinada, Ancho de llave: 30mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613600 30 |
| GTIN | 4062406220129 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

| | |
|--|---------|
| Longitud llave L | 330 mm |
| altura máxima de boca h1 | 14 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Ancho de llave | 30 mm |
| Altura máxima del anillo h _{2 máx.} | 20 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| Tipo de producto | Llave |